



スプレーガン設定

口径(重力式)	エア-圧	吐出量	ガン距離	パターン重ね
1.3~1.8mm	0.16~0.25MPa	2~3回転	15~25cm	3/5 - 4/5

ハードナーの選定

	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
5:1テーピングハードナー	[Yellow bar from 5°C to 20°C]							
5:1ハードナー速乾	[Yellow bar from 5°C to 15°C]							
5:1ハードナー標準	[Yellow bar from 10°C to 25°C]							
5:1ハードナー遅乾	[Yellow bar from 20°C to 35°C]							
5:1ハードナー超遅乾	[Yellow bar from 30°C to 40°C]							

テーピングハードナーを使用した場合はホットライフが通常ハードナー使用時より短くなります

シンナーの選定

	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
5シンナー	[Yellow bar from 5°C to 10°C]							
10シンナー	[Yellow bar from 5°C to 15°C]							
20シンナー	[Yellow bar from 10°C to 25°C]							
30シンナー	[Yellow bar from 20°C to 30°C]							
40シンナー	[Yellow bar from 30°C to 40°C]							
リターダー(20%以内)	[Yellow bar from 35°C to 40°C]							

リターダーはシンナー添加量のうち、最大20%分を置き換える量で使用すること



スプレーガン設定

口径(重力式)	エア-圧	吐出量	ガン距離	パターン重ね
1.3~1.8mm	0.16~0.25MPa	2~3回転	15~25cm	3/5 - 4/5

ハートナーの選定

	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
5:1テーピングハートナー	[Yellow bar from 5°C to 20°C]							
5:1ハートナー速乾	[Yellow bar from 5°C to 15°C]							
5:1ハートナー標準	[Yellow bar from 10°C to 25°C]							
5:1ハートナー遅乾	[Yellow bar from 20°C to 35°C]							
5:1ハートナー超遅乾	[Yellow bar from 30°C to 40°C]							

テーピングハートナーを使用した場合はホットライフが通常ハートナー使用時より短くなります

シンナーの選定

	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C
5シンナー	[Yellow bar from 5°C to 10°C]							
10シンナー	[Yellow bar from 5°C to 15°C]							
20シンナー	[Yellow bar from 10°C to 25°C]							
30シンナー	[Yellow bar from 15°C to 30°C]							
40シンナー	[Yellow bar from 20°C to 35°C]							
リターダ- (20%以内)	[Yellow bar from 30°C to 40°C]							

リターダ-はシンナー添加量のうち、最大20%分を置き換える量で使用すること